

Gängad stång

DESIGN

Kapas till längd efter behov

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Kvalitetsklass	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Statisk belastning
050M61000S4	592700	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000m m	2400N
050M61000	592570	Stål	Elförzinkat	4.8	M6	1000m m	2400N
050M101000S4	592740	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000m m	7000N
050M121000	592630	Stål	Elförzinkat	4.8	M12	1000m m	10000N
050M161000	400332	Stål	Elförzinkat	4.8	M16	1000m m	18000N
050M101000HD	592615	Stål	Varmförzinkat	4.8	M10	1000m m	7000N
050M81000S4	592720	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000m m	4500N
050M121000HD	592635	Stål	Varmförzinkat	4.8	M12	1000m m	10000N
050M81000	592590	Stål	Elförzinkat	4.8	M8	1000m m	4500N
050M121000S4	592760	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000m m	10000N
050M101000	592610	Stål	Elförzinkat	4.8	M10	1000m m	7000N
050M122000	592640	Stål	Elförzinkat	4.8	M12	2000m m	10000N

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Kvalitetsklass	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Statisk belastning
050M82000	592600	Stål	Elförzinkat	4.8	M8	2000m m	4500N
050M103000	592670	Stål	Elförzinkat	4.8	M10	3000m m	7000N
050M62000	592580	Stål	Elförzinkat	4.8	M6	2000m m	2400N
050M63000	592650	Stål	Elförzinkat	4.8	M6	3000m m	2400N
050M123000	592680	Stål	Elförzinkat	4.8	M12	3000m m	10000N
050M102000	592620	Stål	Elförzinkat	4.8	M10	2000m m	7000N
050M83000	592660	Stål	Elförzinkat	4.8	M8	3000m m	4500N
050M82000S4	592730	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000m m	4500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Kvalitetsklass	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Statisk belastning
050M62000S4	592710	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000m m	2400N
050M102000S4	592750	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000m m	7000N

DIAGRAMS

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

