

VME64x 系统，2 U，4 个插槽，可插拔 PSU

物料号

20836-245

VME64x 系统，适用于 4 个水平安装的 VME64x 板，6 U，160 mm。后部 I/O

选件。通过最多两个可热插拔电源为系统供电。四风扇热插拔风扇盘可提供出色的散热效果。

功能


系统符合

IEC 60297 - 3 - 101、102、103；IEEE 1101.1、1101.10/11 标准；背板符合 VITA 1.1 - 1997 标准

电源背板符合 PICMG 2.11 (P 47) 标准，预留两个 19 英寸兼容 PSU 的安装接口，300 W (3 U，8 HP)

通过双风扇风扇盘散热，采用右进左出冷却风道设计；具有风扇监测和电压显示功能

电路板水平安装，电路板规格；前部：6 U，160 mm 深；后部，后部 I/O：6 U，80 mm 深



产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 4

类型: 19" 机架安装

背板类型: 6 U VME64 扩展

数据传输: VME64; VME2eSST

每插槽的功率: 30W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从左到右

机架高度: 2U

电源类型: (2) 可插拔 PSU
包含电源: 否
后部 I/O: 是
符合: ANSI/VITA 1.1-1997
深度: 277.5mm
高度: 88.1mm
宽度: 449mm
净重: 8.35kg
包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

