

VPX 背板, 3 U, 5 个插槽, Full-Mesh, 无 RTM

物料号

23001-812

nVent SCHROFF VPX

背板拥有出色的信号完整性, 可实现最高数据传输速率。

功能


符合: VITA 46.0 VPX 基本标准、VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX、VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector、VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector、VITA 46.11 System Management for VPX

用于系统插槽设置的 DIP 开关

JTAG 连接

可锁定的辅助多功能连接器和传感连接器

用于电源的 M4 螺柱, 对于每个电压, 每个插槽最大 22 A



产品属性

产品类型: 背板

插槽数: 5

机架高度: 3U

背板类型: VPX 全网状

槽宽: 4HP

连接器类型: MultiGig

电源连接器类型: Powerstuds M4

多功能连接器类型: Microfit, 8 针

宽度: 120.67mm

净重: 0.352kg

包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

应要求提供 VPX 背板和定制 VPX 背板设计。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE