

Täckplattor, BDPS



Täckplåten täcker den övre öppningen på bas- eller pulpetenheter så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Används för att täcka toppöppningen i botten- eller pulpetenheten på MPCS-pulpeter.

Material: 2 mm rostfritt stål.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Material: Rostfritt stål 304

Yta: Borstad 400

Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
BDPS06	2505132	30mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS08	2505134	30mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS10	2505126	30mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS12	2505128	30mm	1200mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS16	2505130	30mm	1600mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.