

Industriell kylare, TAL



Den industriella minivattenkylaren TAL ger precision och tillförlitlighet i en kompakt design. Den höga kylningsprecisionen förbättrar produktionskvaliteten, vilket leder till mer konsekventa och överlägsna resultat. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylenhetskonfigurationer vilket uppfyller olika tillämpningsbehov. TAL-kylaren har en miljövänlig design med högeffektiva komponenter.

BRANSCHSTANDARDS

CE; UKCA

DESIGN

Hermetisk kompressor.

Kylkretsens mässingsrör.

Förångare med svetsad lödd rostfri plåt.

Högeffektiv kondensatorspole.

Axialfläkt.

Vätskekrets i icke-järnmaterial.

Standardvätskekrets med öppen behållare och pump.

Inställningsbart intervall för vätsketemperatur: +8 °C till +25 °C



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätskety p	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TAL24	2300W	2700W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL37	3600W	4200W	Vatten	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALB5	24800W	24800W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätskety p	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TAL E6	55000W	55000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D9	47000W	47000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D0	40000W	40000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C5	35800W	35800W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL B9	29000W	29000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C6	35800W	35800W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL B0	20100W	20100W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL F8	67000W	67000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A8	20100W	20100W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A5	17800W	17800W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL A3	12400W	12400W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL M0	110000W	110000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL O6	134000W	134000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL I4	94000W	94000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL G9	80000W	80000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL F9	67000W	67000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL 57	6000W	6000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Table 2/2

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätskety p	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TAL 46	4550W	4550W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL A0	10900W	10900W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 76	8100W	8100W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 29	2900W	2900W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 93	9550W	9550W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Produkterna kan anpassas, kontakta nVent för att konfigurera.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE