

# Sidopaneler Rostfritt stål, SPMS

Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.

## DESIGN

Beskrivning: Rostfri gavelplåt. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCSS. IP66 | TYP 4X, 12 i kombination med MCSS-HP.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

Material: 1.5 mm. Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

**Tjocklek:** 1.5mm  
**Yta:** Borstad

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Höjd   | Bredd | Djup  | Produktfamilj | Skåpmaterial   | Material            |
|---------------|--------|-------|-------|---------------|----------------|---------------------|
| SPMS1804-316  | 1764mm | 18mm  | 400mm | Fristående    | Rostfritt stål | Rostfritt stål, 316 |
| SPMS1805      | 1764mm | 18mm  | 462mm | Fristående    | Rostfritt stål | Rostfritt stål 304  |
| SPMS2006      | 1964mm | 18mm  | 562mm | Fristående    | Rostfritt stål | Rostfritt stål 304  |
| SPMS1805-316  | 1764mm | 18mm  | 462mm | Fristående    | Rostfritt stål | Rostfritt stål 316  |
| SPMS2006-316  | 1964mm | 18mm  | 562mm | Fristående    | Rostfritt stål | Rostfritt stål 316  |
| SPMS1804      | 1764mm | 18mm  | 400mm | Fristående    | Rostfritt stål | Rostfritt stål, 304 |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**