

AirBender, 卡片导向嵌件, 70% 阻塞率, 4HP, 160mm, 10个

物料号

24563-040

nVent SCHROFF AirBender

嵌件通过在混合阻抗环境中平衡气流, 可使每个插槽的散热效率提高达

85%。它易于安装, 可降低风扇噪音, 同时提高整体系统性能。

功能

AirBender

卡片导向嵌件通过平衡混合空气阻抗环境中的气流, 可使每个 4HP 插槽的电子系统散热效率提高达 85%


70% 阻塞率: AirBender

可在关键组件较少的插槽中引入额外的空气阻抗, 将气流重定向到散热关键区域, 并确保所有卡片都获得最佳的散热效果

安装简单: 只需将 AirBender 夹在 nVent SCHROFF 塑料卡片导向装置中, 然后选择性地用螺钉将其固定

通过将风扇保持在高效运行点, 有利于减少风扇产生的噪音

空气弯曲器和卡带PRO无法在同一插槽中同时使用 (Air bender and CassettePRO cannot be used together in the same slot).



产品属性

产品类型: 空气挡板

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

搭配: 插槽; 仪器箱; 系统

机架宽度: 4HP

深度: 160mm

材料: 聚碳酸酯

包装数量: 10

颜色: 灰色

符合: EN 45545-2; UL® 94V-0

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

可根据要求提供具有不同阻塞率的 AirBender。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	

