


Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, 偏移 0.1", 160 mm, 绿色, SPQ 50

Phase-out

物料号

64560-071



Plastic offset (0.1") guide rail with coding for CompactPCI and VME64x systems, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies.

可选的键控/编码销可防止板插入到错误的插槽中。导轨还可以通过螺栓固定在水平横梁或 1.5 mm

厚的板上，以满足更高的抗冲击和振动要求。导轨可选配 ESD 夹，用来确保

PCB、把手（IES、IEL）和水平轨道之间的导电接触。适合 RatiopacPRO/-AIR、PropacPRO、CompacPRO 和 EuropacPRO。

功能

偏移 (0.1 英寸) 导轨，带 2 mm

凹槽宽度和编码装置，适用于 CompactPCI 电源

可选 ESD 夹用于 PCB 凹槽，并可用于定位销

可选的编码块防止板插入到错误的槽位置

导轨可以卡入水平横梁（铝挤压件）或 1.5 mm 厚的板中

存储温度：从 -40 °C.. 130 °C



产品属性

产品类型: 导轨

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

类型: 编码, 偏移

搭配: 插箱; 仪器箱; 机箱

槽宽: 2

材料: 塑料

颜色: 绿色

*所示价格为每件价格, 不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分, 报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP), 即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中, 因为运输时间可能会有所不同, 具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品, 在非推荐区域 (“检测到的碰撞区域”) 进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本, 这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

请注意, 交货数量会按照声明的标准包装量执行 (例如, 5 件、10 件、50 件等) 我们会将不符合规定的订购数量 (例如 2 件) 更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE