

EDGE -48VDC PDU 8X35A OCH 2X60A

KATALOGNUMMER

21280-001



nVent DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) är utformad för att ge effektiv, säker och tillförlitlig kraftdistribution för telekom- och edge computing-miljöer. Den här enheten garanterar optimal prestanda och skydd för din kritiska infrastruktur.

DESIGN

Hög effektkapacitet: Robust 250 A 48 V DC-ingång

Blindparningsfunktion: Stöder switchade och uppmätta DC-moduler från 10 A till 60 A

Utlösningsskärmar för strömbrytare: Omedelbar avisering för att öka svarstiderna

Uppfyller branschstandarder: UL/CE-certifierad

Brytare som kan bytas under drift med exakt mätning: För energi, effekt, ström och spänning på både ingångs- och enhetsnivå

Granulär kontroll med enhetsnivåväxling: Hantering av enskilda enheter för optimerad prestanda

Övervakning av faktureringsgrad: Identifiering av potentiella systemfel

Smart Alerting System: Informerar om överström, överspänning, underspänning och andra tröskelbrott

Styrenhetens gränssnitt: TCP- eller IP-nätverksanslutning

Lokal ledning: Med tryckknapp på frontpanelen för att växla modulutgång. LED-indikator för panelstatus vidarebefordrar snabbt modulinformation till den lokala användaren



PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Eldistributör

Kretsbrytare: - 48 VDC 60 Amp; - 48 VDC 35 Amp

Antal kretsbrytare: 10

Djup: 410mm

Ingångsspänning DC: -48V min

Mätningstyp: Utlopp

Antal switchade uttag: (2) 60 A; (8) 35 A

Rackhöjd: 3U

Rackbredd: 84HP

Nominell ström: 250A

Typ: - 48 V DCDU

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För exakt konfiguration, se tabellen över levererade artiklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.