

前面板, 正面阳极氧化, Rear Conductive, 非屏蔽型

前面板, 未屏蔽, 前部经过阳极氧化, 后部导电。

功能

非全宽前面板, 铝, 2.5 mm

铝, 正面阳极氧化, 导电



深度 (D): 2.5mm
材料: 铝
完成: 阳极氧化; 钝化
附件类型: 前面板
产品类型: 前面板
类型: 不带把手的前面板



技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30847-470	3U	2HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-464	4U	63HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-480	9U	8HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-125	6U	5HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-148	6U	28HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30838-183	6U	63HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-047	3U	8HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-067	3U	28HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-476	4U	4HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-127	6U	7HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-468	5U	63HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-463	4U	42HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-471	3U	3HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-046	3U	7HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-128	6U	8HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-126	6U	6HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-045	3U	6HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-130	6U	10HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-469	5U	84HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-081	3U	42HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电

Table 2/3						
物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30838-123	3U	84HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-460	2U	63HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-141	6U	21HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-462	4U	28HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-132	6U	12HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-044	3U	5HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-043	3U	4HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-136	6U		1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-134	6U	14HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-102	3U	63HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-467	5U	42HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-053	3U	14HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30847-459	2U	42HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-556	9U	84HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-458	2U	28HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-055	3U	16HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-162	6U	42HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-204	6U	84HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-484	9U	12HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-465	4U	84HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电

Table 3/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30838-051	3U	12HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-060	3U	21HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-466	5U	28HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-461	2U	84HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-049	3U	10HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30847-482	9U	10HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电
30838-124	6U	4HP	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电

Table 1/3

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证
30847-470	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	9.8mm	RoHS
30847-464	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	319.7mm	RoHS
30847-480	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	40.3mm	RoHS
30838-125	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	25mm	RoHS
30838-148	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	141.9mm	RoHS
30838-183	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	319.7mm	RoHS
30838-047	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	40.3mm	RoHS
30838-067	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	141.9mm	RoHS
30847-476	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	20mm	RoHS
30838-127	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	35.2mm	RoHS

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证
30847-468	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	319.7mm	
30847-463	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	213mm	RoHS
30847-471	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	35.2mm	RoHS
30838-128	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	426.4mm	
30838-081	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证
30838-123	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	319.7mm	
30838-141	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	141.9mm	
30838-132	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	319.7mm	RoHS
30847-467	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	213mm	
30838-053	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	70.8mm	RoHS
30847-459	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	213mm	
30847-556	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	141.9mm	
30838-055	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	213mm	RoHS

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证
30838-204	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	426.4mm	RoHS


Table 3/3

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证
30838-051	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	141.9mm	
30847-461	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	20mm	RoHS

其他产品详情

请单独订购紧固零件（螺钉套，凸缘螺钉）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE