

铜焊连接接地棒，组合式



功能

冷轧螺纹

（具有连续、完整的颗粒流）保护铜镀层并且比切割螺纹更牢固

99.9% 纯电解铜镀层

接地棒具有高碳钢芯和尖端，可在推进操作时发挥卓越的强度优势

铜镀层受推力弯曲或撕扯时不会破裂

在通过 UL® 467 认证的接地棒上，最少使用 10 密耳的铜镀层

nVent ERICO 名称、长度、直径以及部件编号均滚动压印于 12" (304,8 mm) 的斜削角端

在适用情况下，应在每个接地棒上压印 UL 标志及控制编号，以便在安装之后进行检查

抗拉强度: 552 MPa Min

材料: 镀铜钢



技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	螺纹位置	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)
631350		尖头和倒角端	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m
631303		尖头和倒角端	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631300		尖头和倒角端	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631360		尖头和倒角端	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m
631340		尖头和倒角端	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m
631380		尖头和倒角端	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m
635883		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m

物料号	订货号	螺纹位置	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)
635880	635880	尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m
635860		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m
635840		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
6358660		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m
635830		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m
635870		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m
625850	625850	仅限倒角（非尖头）端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m
635850		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m
635803		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635800		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635843		尖头和倒角端	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
633450		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m
633460		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m

Table 2/2						
物料号	订货号	螺纹位置	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)
6334330		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m
633430		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m
633415		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m
633463		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m
633440		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m
633403		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633480	633480	尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m
633400		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633470		尖头和倒角端	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m
634400		尖头和倒角端	1"	23.2 mm	1" UNC	3m

Table 1/2					
物料号	订货号	镀层厚度	单位重量	符合	认证
631350		254µm	1.6 kg		
631303		330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL

物料号	订货号	镀层厚度	单位重量	符合	认证
631300		254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631360		254µm	1.9 kg		
631340		254µm	1.2 kg		
631380		254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
635883		330µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635880	635880	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635860		254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635840		254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635830		254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
625850	625850	254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		330µm	3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635800		254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635843		330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2


物料号	订货号	镀层厚度	单位重量	符合	认证
6334330		254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633430		254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
633415		254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633463		330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633403		330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633480	633480	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
633400		254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633470		254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
634400		254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

其他产品详情

对于列为 UL® 467 的接地棒，长度必须至少为 8' (2.44m)。

IEC® EN 62561-2 取代 EN 50164-2。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE