

Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, PC



Ny generation wih styrskenor av kodningstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Med den optimerade designen och det nya högkvalitativa plastmaterialet förbättrades inte bara stabiliteten avsevärt, utan även brandsäkerhetsegenskaperna förbättrades. Vilket innebär att materialet säkerställer låg brandfarlighet, låg röktoxicitet och densitet och uppfyller kraven i en 45545-2 (brandsäkerhet i järnvägsfordon) som ställer R22, R23 och R24 med.

DESIGN

NY generation med styrskenor av kodningstyp i plast för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

Fungerar med: Underrack; Lådor; 19-tums chassi; System

Typ: Kodning

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Material	Färg	Antal i förpackningen	Kortdjup	Spårbredd	Uppfyller	Yta
64568-110	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Grå, Silver	1	160mm	2.5	EN 45545-2	
64568-085	Fiberförstärkt plast	Röd	1	70mm	2	EN 45545-2	
64568-112	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Grå, Silver	1	220mm	2.5	EN 45545-2	
64568-111	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Röd, Silver	1	220mm	2.5	EN 45545-2	
64568-086	Fiberförstärkt plast	Grå	1	70mm	2	EN 45545-2	
64568-109	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Röd, Silver	1	160mm	2.5	EN 45545-2	
64568-091	Fiberförstärkt plast	Röd	1	220mm	2	EN 45545-2	
64568-090	Fiberförstärkt plast	Grå	1	160mm	2	EN 45545-2	
64568-092	Fiberförstärkt plast	Grå	1	220mm	2	EN 45545-2	
64568-089	Fiberförstärkt plast	Röd	1	160mm	2	EN 45545-2	
24568-360	Fiberförstärkt plast	Grå	10	70mm	2	EN 45545-2	
24568-358	Fiberförstärkt plast	Grå	10	160mm	2	EN 45545-2	
24568-357	Fiberförstärkt plast	Röd	10	70mm	2	EN 45545-2	
24568-356	Fiberförstärkt plast	Röd	10	160mm	2	EN 45545-2	
24568-332	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Röd, Silver	10	340mm	2.5	EN 45545-2	Anodiserad
24568-331	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Röd, Silver	10	280mm	2.5	EN 45545-2	Anodiserad
24568-341	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Grå, Silver	10	280mm	2.5	EN 45545-2	Anodiserad
24568-342	Fiberförstärkt plast, Aluminium	Grå, Silver	10	340mm	2.5	EN 45545-2	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE