

VITA Conduction-kylenheter



Beställ och hantera ett artikelnummer för hela CCA-enheten, inklusive delmärkning och komponentmärkning samt kortlok, utdragare, kodnycklar, EMC-packningar och termiska matriser.

DESIGN

Kompleta designtjänster inklusive termisk analys

3D-printade CCA:er och ramar för tillpassningskontroller

Compliant CAD-mallar för downloadable normer - tillgängliga mallar för 3 U och 6 U

Finns i svart anodize, kemisk film, elektrofri nickel finish

ESD-förpackning tillgänglig



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerar med	Klämkraft	Mellanrumsbr edd	Design	Termisk prestanda	Profil
6U260VITA46.0PS-700	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bättre	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	Svala ledande skåp	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleranskompens erande	Bäst	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2PS-311	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleranskompens erande	Bättre	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2SS-311	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleranskompens erande	Bättre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2PS-311	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleranskompens erande	Bättre	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101.2PS-700	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bättre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA30.1PS-700	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bättre	6.35 x 6.26 mm

Katalognummer	Fungerar med	Klämkraft	Mellanrumsbr edd	Design	Termisk prestanda	Profil
6U260VITA30.1PS-700	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bättre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2SS-311	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleranskompens erande	Bättre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0PS-700	Svala ledande skåp	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bättre	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Rackhöjd	Uppfyller	Riktning	Yta	Material
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primär		Aluminium
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				Aluminium
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primär	Black Anodized	Aluminium
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Sekundär	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA48.2PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primär	Black Anodized	Aluminium
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		Primär		Aluminium
3U260VITA30.1PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primär		Aluminium
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primär		Aluminium
3U260VITA48.2SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Sekundär	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA46.0PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primär		Aluminium

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE