


信号基准网格



功能

提供低阻抗等电位面，以保护敏感的电子设备不受瞬态噪音的影响

预制焊接网（带有 26 个标准尺寸铜带）

减少互连电气设备之间的电压差

焊接处不会随时间退化、腐蚀或松开

可轻松进行现场焊接，适合任何尺寸的机房

符合 IEEE® 标准 1100-1992

材料： 铜




技术参数

物料号	订货号	长度 1 (L1)	宽度 1 (W1)	网格间距 (L2 x W2)	厚度 (T)	剥线宽度
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBG100	167904	30480 mm	4.88 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

其他产品详情

可根据要求提供定制尺寸。请联系您的 nVent ERICO 销售代表，以了解更多信息。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

