

通用连接排



nVent ERIFLEX

连接、接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。本款通用连接棒可用于 450 A 额定电流（IEC 标准）配电。

功能

方便与内六角扳手连接

设计允许进行导体目视检查和连接确认

可与带冲孔或螺纹铜制母线配合使用

高填充率使得有无端子均可进行输出连接

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准



技术参数



Table 1/2

物料号	CB7X16
订货号	553150
材料	黄铜

物料号	CB7X16
最大额定电流	450A
通道连接数	7
导体尺寸, IEC	(7) 1.5 - 16 mm ² 绞合线
套圈导体尺寸, IEC	(7) 1.5 - 16 mm ²
导体尺寸, UL	(7) #10 - #6 实心线 (7) #8 - #4 绞合线
深度 (D)	12.5mm
高度 (H)	31 mm
宽度 (W)	68 mm
A	9 mm
B	4 mm
扭矩 (TQ)	3.5 N · m

Table 2/2	
物料号	CB7X16
单位重量	0.08 kg

螺纹尺寸 TS	c
M5	18 mm
M6	17.5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE