

Edge -48VDC PDU(直流电源分配单元), 4X35A & 4X60A

物料号

21280-002

nVent Edge-DC-

48VDC配电单元 (DCDU) 专为电信和边缘计算环境提供高效、安全、可靠的配电服务。该单元可确保您的关键基础设施获得最佳性能和保护

功能

高功率容量：250 A 48 VDC输入

盲配能力：支持10A至60A的可开关、计量式直流模块

断路器跳闸报警：即时通知，缩短响应时间

符合行业标准：UL/CE认证

配备精确计量功能的热插拔断路器：适用于输入和设备层面的能量、功率、电流和电压测量

设备级切换的精细控制：管理单个设备以实现性能优化

计费等级监控：识别潜在的系统故障

智能报警系统：通知过电流、过电压、欠电压和其他阈值超规情况

控制器接口：TCP/IP网络连接

本地管理：配备前面板按钮，用于切换模块输出。面板状态LED指示灯可快速向本地用户传递模块信息



产品属性

产品类型: 配电设备

断路器: - 48 VDC 60 Amp; - 48 VDC 35 Amp

断路器数量: 8

深度: 410mm

直流输入电压: -48V min

计量类型: 插座

开关插座的数量: (4) 60 A; (4) 35 A

机架高度: 3U

机架宽度: 84HP

额定电流: 250A

类型: - 48 V DC/DC

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

如需了解确切配置，请参阅交付物品表。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

