

PXI Express 系统, 4 U, 18 槽, Gen3x8

物料号

14579-042

Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller with up to 16 HP and 17 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

功能

PXI Express 桌面机箱, 4 U, 84 HP, 带把手和 19 英寸安装支架

1 个 16 HP 宽的 PXI Express 系统插槽, 1 个 PXI Express 定时插槽和 16 个混合插槽

强大的散热能力, 风扇噪声低, 支持单插槽 80W 散热 (假定出风口有 15K 温升)

温控风扇使空气从底部流向背面; 集成式机箱监测模块 (CMM)

宽幅交流输入, 电源开关位于机箱后侧, 前面板 (顶部) 的电源按钮 后面板外部 10 MHz 时钟输入/输出

通过前面的 SMA 连接器触发输入/输出线

Gen 3 PCIe switching with a two-link (1x16 and 1x8) System Slot

产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 18

类型: 桌面式

背板类型: PXI Express, 2 链路配置

数据传输: PCIe Gen3

每插槽的功率: 80W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从下到后

机架高度: 4U

电源类型: (1) 可插拔 PSU

包含电源: 是
后部 I/O: 否
符合: PXISA PXI-5 R1.1
深度: 466mm
毛重: 10kg
包装数量: 1

PXI Express 定时插槽数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

系统符合 IEC 60297-3-101、-102、-103 标准以及 IEEE 1101.1、1101.10/11 标准；背板，符合 PICMG 修订版 3.0 和 PXI-5 标准

可应要求提供定制系统

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE