

VPX 系统, 加固式, 10U, 10 个插槽, 可插拔 PSU

物料号

20836-780

适用 10块6 U, 160mm规格前插卡和 10块后插卡的加固型 VPX 系统。通过 VPX

可热插拔电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。

功能

系统设计符合: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

适用要求更高抗振性能的加固应用

PSU, 已含1 个可插拔电源, 1000 W, 6 U, 预留冗余 PSU的安装空间

VPX背板, 10 插槽, 6 U, 符合 VITA 65规范, 背板拓扑 BKP6-CEN10-11.2.4.4

机箱背面有 100 至 240 VAC 电源输入接口, 机箱前面板有电源开关

机箱前面板有 LED 电压和风扇故障指示灯

支持 6U 前插卡和 6U 后部 I/O 插卡, 带有 10 插槽 VPX 背板

支持伸缩滑轨的安装方式

可增加 EMC 电磁屏蔽配置, 前后面板带铰链, 并集成 Honeycomp 滤波器



产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 10

类型: 加固型 19" 机架安装

背板类型: VPX, VITA 65

数据传输: 10 GbE; PCIe Gen3

每插槽的功率: 50W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从前到后

机架高度: 10U

电源类型: (1) 可插拔 PSU

包含电源: 是

后部 I/O: 是

符合: ANSI/VITA 46.0-2019

电源: 1000W

深度: 490mm

高度: 443.7mm

宽度: 480mm

净重: 32kg

包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE