

适于铁路的 EuropacPRO 19"

插箱套件，屏蔽型，SNCF，3 U，84 HP，320 mm

物料号

21500-030

用于铁路应用的插箱，符合 SNCF 标准。

功能

SNCF 认证, EuropacPRO-fer, 经测试符合 NF F 61-005 和 NF F 60-002 标准

19" 角规牢固地固定在侧面板（TOX 冷焊），特别适合高机械应力（抗振性）

NFF 标准的侧向支撑杆便于将插箱插入（机柜）框架中。双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性（NFF 标准）





IP 20，符合 IEC 60529

1 GHz 时，EMC 电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时，约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板，经测试符合 VG 95373 第 15 部分

铝结构

提供改造，如开孔、各种表面或尺寸

扁平包装，节省空间



产品属性

机架高度: 3U

机架宽度: 84HP



包装数量: 1

用于安装: 背板

板深度: 220mm

垫片类型: 织物 EMC

耐冲击和振动性: 5g (force)

包含手柄: 是

安装: 机架

符合: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

深度: 320mm

EMC 屏蔽: 是

完成: 阳极氧化; 钝化

材料: 铝

产品类型: 插箱/机箱

静态负载: 15kg

净重: 3kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

Fer = ferroviaire = 法国轨道，1 T = 4 HP = 20.32 mm。

插箱的连接器安装架，不锈钢，应要求提供 9 T 或 21 T 版本。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE