


# 适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 重型, 屏蔽型

用于安装背板的 EMC 屏蔽型插箱, 重型版本带有 tox 焊接侧板。



## 功能

带 H 型（“重型”）侧板的插箱, 19 寸法兰固定在侧板上（TOX 冷焊）

提供改造, 如开孔、各种表面或尺寸

扁平包装, 节省空间

铝结构

“重”型水平横梁

用于安装背板的后水平横梁, 带绝缘条

1 GHz 时, EMC 电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时, 约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分

内部和外部尺寸符合: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

抗冲击和振动性能经测试符合德国 “Bahn” 标准 BN 411002, BN 411003

IP 20, 符合 IEC 60529

材料: 铝  
完成: 阳极氧化; 钝化  
产品类型: 插箱/机箱  
EMC 屏蔽: 是




技术参数

| Table 1/2 |      |        |      |      |                     |        |
|-----------|------|--------|------|------|---------------------|--------|
| 物料号       | 机架高度 | 深度 (D) | 包装数量 | 用于安装 | 板深度                 | 垫片类型   |
| 24563-172 | 3U   | 235mm  | 1    | 背板   | 160mm, 220mm        | 织物 EMC |
| 24563-174 | 3U   | 355mm  | 1    | 背板   | 160mm, 220mm, 280mm | 织物 EMC |
| 24563-474 | 6U   | 355mm  | 1    | 背板   | 160mm, 220mm, 280mm | 织物 EMC |
| 24563-173 | 3U   | 295mm  | 1    | 背板   | 160mm, 220mm, 280mm | 织物 EMC |
| 24563-472 | 6U   | 235mm  | 1    | 背板   | 160mm, 220mm        | 织物 EMC |
| 24563-473 | 6U   | 295mm  | 1    | 背板   | 160mm, 220mm, 280mm | 织物 EMC |

| Table 2/2 |            |      |    |                 |      |      |
|-----------|------------|------|----|-----------------|------|------|
| 物料号       | 耐冲击和振动性    | 包含手柄 | 安装 | 符合              | 机架宽度 | 静态负载 |
| 24563-172 | 5g (force) | 否    | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24563-174 | 5g (force) | 否    | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24563-474 | 5g (force) | 否    | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24563-173 | 5g (force) | 否    | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24563-472 | 5g (force) | 否    | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24563-473 | 5g (force) | 否    | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |

其他产品详情

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America                                            | Europe                                                   | Asia                                                     | Middle East & India                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| All locations                                            | Straubenhardt, Germany                                   | Shanghai, China                                          | Dubai, United Arab Emirates                              |
| +1.763.422.2661                                          | +49.7082.794.0                                           | +86.21.2412.6943                                         |                                                          |
| Chat with us:                                            | Betschdorf, France                                       | Qingdao, China                                           | +971.4.378.1700                                          |
| <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | +33.3.88.90.64.90                                        | +86.532.8771.6101                                        | Bangalore, India                                         |
|                                                          | Warsaw, Poland                                           | Singapore                                                | +91.80.6715.2001                                         |
|                                                          | +48.22.209.98.35                                         | +65.6768.5800                                            | Istanbul, Turkey                                         |
|                                                          | Assago, Italy                                            | Shin-Yokohama, Japan                                     | +90.216.250.7374                                         |
|                                                          | +39.02.932.7141                                          | +81.45.476.0271                                          | Chat with us:                                            |
|                                                          | Chat with us:                                            | Chat with us:                                            | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|                                                          | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |                                                          |



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE