


VPX 背板



nVent SCHROFF VPX

背板拥有出色的信号完整性，可实现最高数据传输速率。

功能

符合：VITA 46.0 VPX 基本标准、VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX、VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector、VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector、VITA 46.11 System Management for VPX

用于系统插槽设置的 DIP 开关

JTAG 连接

可锁定的辅助多功能连接器和传感连接器

用于电源的 M4 螺柱, 对于每个电压, 每个插槽最大 22 A



技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	槽宽	连接器类型
23001-812	背板	5	3U	VPX 全网状	4HP	MultiGig
23001-813	背板	5	3U	VPX 全网状	4HP	MultiGig
23001-814	背板	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	背板	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	背板	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-834	背板	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Table 2/2

物料号	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量	认证
23001-812	Powerstuds M4	Microfit, 8 针	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Powerstuds M4	Microfit, 8 针	120.67mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Powerstuds M4	Microfit, 8 针	186.46mm	1	VITA, RoHS

物料号	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量	认证
23001-815	Powerstuds M4	Microfit, 8 针	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-816	Powerstuds M4	Microfit, 8 针	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-834	Powerstuds M4	Microfit, 8 针	253mm	1	VITA

其他产品详情

应要求提供 VPX 背板和定制 VPX 背板设计。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

