

高散热 VITA 传导冷却组件, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311

物料号

3UVPX48.2-PS260HTSI-311

订购并管理一个零件号就可以包含整个传导散热组件, 包括零件标签和组件标签以及 Card-Lok、助拔器、编码密钥, EMC 垫片和热垫。

功能

提供全面设计服务, 包括热分析

可快速产出 3D 打印传导散热组件和框架以适配检查需要

可下载标准的CAD 模板 - 提供 3 U 和 6 U 模板

可提供黑色阳极氧化物、化学薄膜、化学镀镍涂层

提供 ESD 包装



产品属性

产品类型: 导体块

搭配: 导冷机箱

夹持力: 272 – 318kgf

间隙宽度: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

设计特征: 容差补偿

热性能: 最佳

型材: 6.35 x 6.26 mm

机架高度: 3U

材料: 铝

*所示价格为每件价格, 不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分, 报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP), 即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF

工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

nVent

可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定，否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知，即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数，符合此类（最新或替代）技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

